


# E80021



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002K08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.  
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



### Campo de aplicación

Característica especial Cable apantallado

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	2

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	159,8
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 43
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E80021



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002K08

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, apantallado; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión



Identificación de colores según DIN 47100

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo
screen =	pantalla