


E80120



Fuente alimentación conectable

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Fuente de alimentación
2 Conector M12



Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Rango de tensión de entrada AC	[V]	90...264
Tensión de salida DC	[V]	24
Clase de protección		II
Ondulación residual máx.	[mV]	200
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Corriente de entrada (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Salidas

Corriente de salida total	[A]	1
---------------------------	-----	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...40
Grado de protección		IP 40; (Conector M12: IP 69K)

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Datos mecánicos

Peso	[g]	203,5
Materiales		Carcasa: plástico negro;

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E80120




Fuente alimentación conectable

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	+
3	-