EBC013

Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H07



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Enclosure type	Type 1

EBC013

Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H07

Datos mecánicos			
Peso	[g]	537	
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 82	
Materiales		PA	
Material del cuerpo		PA	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4	
Tipo de conector		M12	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
		ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Accesorios	
Componentes incluidos	Tapones de protección: 2
	etiquetas: 4

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



EBC013

Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H07

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo