




Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0010H19



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)

Clase de protección

II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión

[A]

4

Corriente máxima total

[A]

12

Salidas

Alimentación

PNP




Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0010H19

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1191,6
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 127
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapones de protección:	2
	etiquetas:	8
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo

EBC036

Caja repartidora

ZDO8H05HMSS0010H19

