




Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	15...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	1
Corriente máxima total	[A]	1
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	86,8
Dimensiones	[mm]	17 x 30 x 85,4



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Materiales	PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Conexión





Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

