


EBT004



Caja repartidora

ZDO8H050VAS0015E19



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60

EBT004



Caja repartidora

ZDO8H050VAS0015E19

Grado de protección IP 67; IP 68

Homologaciones / pruebas

Homologación UL Enclosure type Type 1

Datos mecánicos

Peso [g]	2875
Dimensiones [mm]	22 x 54 x 127
Materiales	Carcasa: PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Accesorios

Componentes incluidos Tapones de protección: 2
etiquetas: 8

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



EBT004



Caja repartidora

ZDO8H050VAS0015E19

Conexión

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo