




## Prolongador

VDOGF040MSS0003H03STGF040MSS



### Campo de aplicación

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
| Libre de siliconas      | sí  |

### Datos eléctricos

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clase de protección         | III               |
| Corriente máxima total [A]  | 3                 |

### Condiciones ambientales

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                 | -25...90                    |
| Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90                    |
| Grado de protección                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Datos mecánicos

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Peso [g]                         | 78,7   |  |
| Materiales                       | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM |  |
| Material de la tuerca            | latón, niquelado                                 |  |
| Aptitud para cadenas portacables | sí   |  |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible             | mín. 10 x diámetro del cable   |
|                                  | velocidad de avance                              | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                  | ciclos de curvatura                              | > 5 Mio.   |
|                                  | esfuerzo de torsión                              | ± 180 °/m  |

# EVC673



## Prolongador

VDOGF040MSS0003H03STGF040MSS

### Notas

Cantidad por pack

1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

