




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0025G04



Campo de aplicación

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
| Aplicación              | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria                                      |
| Libre de siliconas      | sí                                                                                         |

Datos eléctricos

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Tensión de alimentación     | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clase de protección         |     | III               |
| Corriente máxima total      | [A] | 4                 |
| Corriente máxima total (UL) | [A] | 3                 |

Condiciones ambientales

|                                                  |      |                             |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente                             | [°C] | -25...100                   |
| Nota sobre la temperatura ambiente               |      | cULus: ...50                |
| Temperatura ambiente (en movimiento)             | [°C] | 5...100                     |
| Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |      | cULus: ...50                |
| Grado de protección                              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Datos mecánicos

|                       |      |                                                   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------|
| Peso                  | [g]  | 1187,5                                            |
| Dimensiones           | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                  |
| Materiales            |      | Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM |
| Material de la tuerca |      | inox (1.4404 / 316L)                              |



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0025G04

|                                  |                                      |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitud para cadenas portacables | sí                                   |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | velocidad de avance                  | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | ciclos de curvatura                  | > 1 Mio.                                                                               |
|                                  | esfuerzo de torsión                  | ± 180 °/m                                                                              |

Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5,2 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colores de los hilos : |        |
| BK =                   | negro  |
| BN =                   | marrón |
| BU =                   | azul   |
| WH =                   | blanco |