
JAT201

Sistema de reflexión directa

AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104



Características del producto			
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 63	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...100	
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m (80...1000 MHz)
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
		EN 61000-4-6 HF conducido	10 V (0,15...80 MHz)
		EN 55011	clase B
MTTF	[años]	1048	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	84,5	
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 63	
Nombre de la rosca		M12 x 1	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A

