


MK5048



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	30 x 30 x 23

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada

MK5048



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Resistente a sobrecargas	sí
--------------------------	----

Rango de detección

Sensibilidad de reacción [mT]	2
-------------------------------	---

Velocidad de desplazamiento [m/s]	< 5
-----------------------------------	-----

Precisión / variaciones

Histéresis [mm]	1
-----------------	---

Repetibilidad [mm]	0,1
--------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Superficie activa	delante
-------------------	---------

Tipo de cilindro	cilindros con tirantes; (Joucomatic)
------------------	--------------------------------------

Dimensiones [mm]	30 x 30 x 23
------------------	--------------

Materiales	aluminio; plástico
------------	--------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



MK5048



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Conexión

