




Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Campo de iluminación [mm]		25 x 25
Diseño		Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento		Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación [%]		-10...10
Tensión de alimentación [V]		24 DC
Consumo de corriente [mA]		< 80
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda [nm]		617
Entradas		
Disparador		5...24 V
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-10...50
Grado de protección		IP 54
Protección contra sobrecalentamiento		sí; (> 50 °C)
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo libre; (EN 62471)
MTTF [años]		310

O2D940



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Datos mecánicos		
Peso	[g]	162,6
Dimensiones	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiales		aluminio
Material de la lente		vidrio


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobret temperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica

Cable: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



- 1

3

4
- L +

L -

Disparador
- Colores de los hilos :

BK = negro

BN = marrón

BU = azul