




Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H-FPKG/0,30m/US



- 1: Interruptor para la función de salida
2: potenciómetro para sensibilidad



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Característica especial		Supresión de fondo
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		apto para aplicaciones de máquina-herramienta
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	22; ((24 V))
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	633
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H-FPKG/0,30m/US

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Rango de detección			
Alcance	[mm]	2...200; (papel blanco 200 x 200 mm)	
Alcance con objeto blanco (90% de remisión)	[mm]	2...200	
Alcance con objeto gris (18% de remisión)	[mm]	4...200	
Alcance con objeto negro (6% de remisión)	[mm]	8...200	
Alcance ajustable		sí	
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	8	
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo	
Supresión de fondo disponible		sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	698	
Homologación UL		Número de homologación UL	E023
Datos mecánicos			
Peso	[g]	49,9	
Carcasa		rectangular	
Dimensiones	[mm]	34,8 x 13 x 21	
Materiales		Carcasa: inox (1.4404 / 316L); plástico: PPSU; Junta de estanqueidad: FKM	
Material de la lente		PMMA	
Orientación de la óptica		óptica lateral	
Par de apriete	[Nm]	1; (tornillos de fijación)	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Notas		tensión de alimentación "supply class 2" según cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H-FPKG/0,30m/US


Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



Diagramas y curvas



- a: sensor
- b: objeto
- c: fondo
- x: distancia sensor / objeto [mm]
- y: distancia mínima objeto / fondo [mm]



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H-FPKG/0,30m/US

curva de precisión



x: distancia sensor / objeto [mm]

y: distancia mínima objeto / fondo [mm]

1 = objeto negro (6 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)

2 = objeto gris (18 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)

3 = objeto blanco (90 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)