


OGP502



Sistema réflex

OGP-FPKG/2M



- 1 botones de programación
2 LED 4 x 90°



Características del producto

| | |
|-------------|----------------|
| Tipo de luz | luz roja |
| Carcasa | Tipo con rosca |

Campo de aplicación

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Característica especial | Filtro de polarización |
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex |

Datos eléctricos

| | |
|--|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
| Consumo de corriente [mA] | 20 |
| Clase de protección | II |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí |
| Tipo de luz | luz roja |
| Longitud de onda [nm] | 624 |

Salidas

| | |
|---|-------------------------------------|
| Alimentación | PNP |
| Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
| Protección contra cortocircuitos | sí |
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
| Resistente a sobrecargas | sí |

OGP502



Sistema réflex

OGP-FPKG/2M

| Rango de detección | | |
|--|-----------------------|--|
| Alcance con respecto al reflector | [m] | 0,03...5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
| Configuración de fábrica | | oscurecimiento |
| Alcance ajustable | | sí |
| Diámetro máx. del punto luminoso | [mm] | 200 |
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para | | con el alcance máximo |
| Filtro de polarización disponible | | sí |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...80 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| Homologaciones / pruebas | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [años] | 431 |
| Datos mecánicos | | |
| Peso | [g] | 125,3 |
| Carcasa | | Tipo con rosca |
| Dimensiones | [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 |
| Nombre de la rosca | | M18 x 1 |
| Materiales | | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU |
| Material de la lente | | PMMA |
| Indicaciones / elementos de mando | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| Accesorios | | |
| Componentes incluidos | | tuercas de fijación: 2 |
| Notas | | |
| Notas | | tensión de alimentación "supply class 2" según cULus |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

OGP502




Sistema réflex

OGP-FPKG/2M

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

| | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |