OE0003

Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67

OE0003

Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V

Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	49633
Datos mecánicos		
Peso	[g]	56,5
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
RD =	rojo
screen =	pantalla