


Sistema réflex

OGP-FPKG/V4A/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OGP300 o OGP301

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Botón pulsador

Características del producto

| | |
|-------------|----------------|
| Tipo de luz | luz roja |
| Carcasa | Tipo con rosca |

Campo de aplicación

| | |
|-----------------------------|---|
| Característica especial | Contactos dorados; Filtro de polarización |
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex |

Datos eléctricos

| | |
|--|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
| Consumo de corriente [mA] | < 32 |
| Clase de protección | II |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí |
| Tipo de luz | luz roja |
| Longitud de onda [nm] | 660 |

Salidas

| | |
|---|--|
| Alimentación | PNP |
| Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
| Protección contra cortocircuitos | sí |
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
| Resistente a sobrecargas | sí |

OG5118



Sistema réflex

OGP-FPKG/V4A/US-100

| Rango de detección | | |
|---|-----------------------|--|
| Alcance | [m] | < 3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
| Alcance con respecto al reflector | [m] | 0...3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
| Alcance ajustable | | sí |
| Filtro de polarización disponible | | sí |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...80 |
| Grado de protección | | IP 68; IP 69K |
| Homologaciones / pruebas | | |
| CEM | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | clase B |
| Datos mecánicos | | |
| Carcasa | | Tipo con rosca |
| Dimensiones | [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 |
| Nombre de la rosca | | M18 x 1 |
| Materiales | | inox (1.4404 / 316L); PBT |
| Material de la lente | | PMMA |
| Indicaciones / elementos de mando | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| | Disponibilidad | 1 x LED, verde |
| Accesorios | | |
| Componentes incluidos | | tuercas de fijación: 2 |
| Notas | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |
| Conexión eléctrica | | |
| Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado | | |
|  | | |

OG5118



Sistema réflex

OGP-FPKG/V4A/US-100

Conexión

