




Sistema de reflexión directa

OKT-FPKG/US-100

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: O6T201
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...50 DC
Consumo de corriente	[mA]	30; ((24 V))
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	250
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	50



Sistema de reflexión directa

OKT-FPKG/US-100

Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de detección		
Alcance [mm]	0...500; (Sistema de reflexión directa)	
Alcance ajustable	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	0...60	
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 801-2	nivel 4
	IEC 801-3	nivel 2
	IEC 801-4	nivel 3
	IEC 255-5	nivel 2
MTTF [años]	535	
Datos mecánicos		
Peso [g]	65,8	
Carcasa	rectangular	
Materiales	PPO modificado	
Orientación de la óptica	óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	destornillador	
	tornillos de fijación: 2 x M4 x 25	
	arandelas: 2	
	anillos elásticos: 2	
	Tuercas: 2	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		

Sistema de reflexión directa

OKT-FPKG/US-100

Conexión

