OW5001

Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: TW7011 + E35061 + E35065

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Carcasa		cilíndrico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 20
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400

OW5001

Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000	
Protección contra cortocircuitos		sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Rango de detección - histéresis	[%]	1...15	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60	
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
MTTF	[años]	940	
Datos mecánicos			
Carcasa		cilíndrico	
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 129	
Materiales		Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco	
Material de la lente		vidrio	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		Fibra óptica con funda helicoidal de aluminio	
Notas			
Notas		Artículo descatalogado	
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Conector: 1 x 7/8"

OW5001

Sensor de temperatura por infrarrojos

OWF-5000-BPKG

Conexión