




Adaptador para tubo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"




Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	272,155
Materiales		Carcasa: PBT-GF20; Junta de estanqueidad: NBR
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Adaptador para tubo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; codificación: A; Contactos: dorado

**Conexión**