



Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

Datos mecánicos		
Peso	[g]	3149,2
Materiales	contacto de conmutación: plateado; Carcasa: inox (1.4401 / 316)	
Datos sobre la vida útil	Ciclos de conmutación (mecánicos):	> 1.000.000
Posición de montaje	cualquiera	
Longitud de cable	125 m; (cada lado)	
Fuerza de accionamiento	[N]	< 125; (fuerza de tensión: 130 N)
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo parpadea
Conexión eléctrica		
Protección requerida	10 A; de acción muy rápida	
Notas		
Notas	Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: ...2,5 mm²		
Conexión		

