


ZH4119



Cable de conexión con conector macho

ASTGH120MSS0010K12



Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados; Cable apantallado	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	1,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	618,6
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc, niquelado
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

ZH4119



Cable de conexión con conector macho


ASTGH120MSS0010K12

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 6,5 mm, apantallado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión