




Panel táctil

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	19 DC; (Fuente de alimentación 230AC / 19DC)
Potencia absorbida	[W]	65
Salidas		
Número de salidas de vídeo		1; (Proprietary miniDP)
Software / programación		
Sistema operativo		Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Interfaces		
Número de interfaces Ethernet		1; (Conector macho RJ45)
Número de interfaces RS232		2
Número de interfaces USB		6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)

**Panel táctil**

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Tipo de conector	RJ11; RJ45	
Condiciones ambientales		
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Humedad relativa del aire máx.	[%]	85; (sin condensación)
Grado de protección	IP 54	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2605,7
Tipo de montaje	estándar VESA; (75 x 75 mm)	
Dimensiones	[mm]	277 x 180,5 x 40,8
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	pantalla a color	Pantalla LCD, 1920 x 1080 11,6"
Hardware		
Procesador	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz	
Memoria de trabajo	4GB DDR4	
Memoria masiva	128GB SSD	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	