AC1208

Alimentation AS-Interface

PowerSupply 230VAC 8A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1258

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	110 / 230; (à sélectionner)
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	88...132 / 184...264
Tension de sortie DC	[V]	29,5...31,6
Retard à la disponibilité max.	[ms]	30
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	8
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[mV]	50
Protection d'entrée en externe		> 10 A
Fusible	[A]	8; (non accessible)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Découplage des données intégré		oui
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Raccordement en parallèle de sorties possible		non

AC1208

Alimentation AS-Interface

PowerSupply 230VAC 8A

Raccordement en série de sorties possible		non	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	10...60	
Indice de protection		IP 20	
Tests / homologations			
CEM		EN 60950/A2 1993	
		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Données mécaniques			
Matières		aluminium	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	LED, vert
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Bornes de raccordement: ...2.5 mm²

Raccordement