


AC1250



Module de découplage des données AS-Interface

AS-i Data Decoupler



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	21,5...31,6 DC
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	non
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Indice de protection	IP 20
Tests / homologations	
MTTF [Années]	701
Classification AS-i	
Certificat AS-i	93001
Données mécaniques	
Poids [g]	263,5
Matières	PC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

AC1250



Module de découplage des données AS-Interface

AS-i Data Decoupler

Raccordement électrique

...2,5 mm²

Raccordement

