Module CompactLine AS-Interface


Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2411

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer!







Application								
Application		montage sur le terrain						
Données électriques								
Tension d'alimentation	[V]	26,531,6 DC						
Consommation	[mA]	< 142						
Courant de sortie total	[A]	4						
Chien de garde intégré		oui						
Entrées/sorties								
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2						
Entrées								
Nombre des entrées TOR		2						
Technologie des entrées TOR		PNP						
Alimentation capteurs, entrées		AS-i						
Alimentation en tension	[V]	2030						

AC2415

Module CompactLine AS-Interface



Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Courant max. total des entrées	[mA]	100							
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5							
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5							
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10							
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui							
Sorties									
Technologie		AS-i							
Nombre des sorties TOR		2							
Technologie		PNP							
Plage de tension DC	[V]	1030; (selon TBTP; via câble rond)							
Courant max. par sortie	[mA]	2000							
Résistance courts-circuits		oui							
Séparation galvanique		oui							
Conditions d'utilisation									
Température ambiante	[°C]	-2580							
Indice de protection		IP 67							
Tests / homologations									
CEM		EN 50295							
Classification AS-i									
Profil AS-i		S-3.0							
Configuration E/S AS-i	[hex]	3							
Code ID AS-i	[hex]	0							
Certificat AS-i		05801							
Affectation des bits de		bit de données	D0	D1	D2	D3			
données		Connecteur femelle	I-1	I-2	O-3	O-4			
		broche	2+4	2+4	4	4			
Données mécaniques									
Matières		PUR							
Afficheurs / éléments de ser	vice								
Indication					LED, vert				
		Fonction LED, jaune							
Remarques									
Remarques		Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.							
Unité d'emballage		1 pièces							

AC2415

Module CompactLine AS-Interface


Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP



Raccordement électrique

Câble: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Raccordement



; codage: A



Entrées

1 Alimentation des capteurs L+ 2+4 entrée de données shunté en interne 3 Alimentation des capteurs L-