

# AC2418




## Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2465

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Application

montage sur le terrain

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

Consommation [mA] < 75

Courant de sortie total [A] 4

Chien de garde intégré oui

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties

Nombre des sorties TOR: 4

### Sorties

Technologie AS-i

Nombre des sorties TOR 4

Technologie PNP

Plage de tension DC [V] 10...30; (selon TBTP; via câble rond)

Courant max. par sortie [mA] 2000

Résistance courts-circuits oui

Séparation galvanique oui

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

# AC2418



## Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

### Classification AS-i

Profil AS-i	S-8.0
-------------	-------

Configuration E/S AS-i [hex]	8
------------------------------	---

Code ID AS-i [hex]	0
--------------------	---

Certificat AS-i	08901
-----------------	-------

Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	Connecteur femelle	O-1	O-2	O-3	O-4
	broche	4	4	4	4

### Données mécaniques

Matières	PUR
----------	-----

### Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	Fonction	LED, jaune


### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


### Raccordement électrique

Câble: 2 m

Connecteur: M12; codage: A



### Raccordement



3	tension externe -
4	sortie de commutation +
5	conducteur de protection (PE)