

AC2605




Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2611

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	135

Sorties

Technologie		AS-i
Plage de tension DC	[V]	13...36; (selon TBTP)
Courant max. par sortie	[mA]	100
Résistance courts-circuits		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...70
Indice de protection		IP 20

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i		S-7.1
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	1

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
-----------------	--

AC2605



Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Matières PA; PVC

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
		1 x LED, rouge


Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentation actionneurs +24V
I-	alimentation actionneurs 0V
AA	sortie analogique +
0V	sortie analogique 0V