


Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Etendue de mesure [°C]	-200...850

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation [mA]	< 90

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
-------------------------------	---------------------------

Entrées

Nombre des entrées TOR	4
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Courant max. total des entrées [mA]	1
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
Résolution entrée analogique	16 / 0,1 °C

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure [°C]	-200...850
------------------------	------------



Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...70
Indice de protection		IP 20

Classification AS-i

Profil AS-i		S-7.1
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	1

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	
Matières	PA; PVC	

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
------------	----------------	-----------

Accessoires

Accessoires en option	affichage LCD:, E70206
-----------------------	------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement

