AC2803

Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2258

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !





Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 280
Courant de sortie total	[A]	6
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties relais: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

AC2803

Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Sorties			
Technologie		AS-i	
Plage de tension DC	[V]	24	
Plage de tension AC	[V]	240	
Courant max. par sortie	[mA]	2500	
Nombre des sorties relais		4	
Séparation galvanique		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...50	
Indice de protection		IP 20	
Tests / homologations			
CEM		EN 50295	
		EN 50178	
Classification AS-i			
Profil AS-i		S-7.0	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	0	
Certificat AS-i		11601	
Données mécaniques			
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	
Dimensions	[mm]	45 x 135 x 51,5	
Matières		PA; PVC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	LED, jaune
		fonctionnement	LED, vert
Accessoires			
Accessoires en option		bornier débrochable:, E70198	
Remarques			
Remarques		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.	
Unité d'emballage		1 pièces	

AC2803

Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Raccordement électrique

COMBICON:

Raccordement



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentation des capteurs +24V
I-	Alimentation des capteurs 0V
L1	Alimentation externe - (DC) / L1 (AC)
N	Alimentation externe - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrée de commutation détecteur 1...4
O1...O4	sortie de commutation actionneur 1...4