




Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2258

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 60
Courant de sortie total	[A]	6

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 4
-------------------------------	------------------------------

Sorties

Technologie	AS-i
Plage de tension DC	[V] 24
Plage de tension AC	[V] 240
Courant max. par sortie	[mA] 2500
Nombre des sorties relais	4
Séparation galvanique	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C] -25...50
Indice de protection	IP 20

Tests / homologations


CEM	EN 50295
	EN 50178



Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Classification AS-i		
Profil AS-i		S-8.0
Configuration E/S AS-i	[hex]	8
Code ID AS-i	[hex]	0
Données mécaniques		
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	
Dimensions	[mm]	45 x 135 x 51,5
Matières	PA; PVC	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	LED, jaune
	fonctionnement	LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option	bornier débrochable; E70198	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
COMBICON:		
Raccordement		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Alimentation externe + (DC) / L1 (AC)
N	Alimentation externe - (DC) / N (AC)
O1...O4	sortie de commutation actionneur 1...4