AC2002

Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5211

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 135
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		non
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties relais: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

AC2002

Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Sorties						
Technologie		AS-i				
Plage de tension DC	[V]	24; (selon TBTP; via embase M12)				
Courant max. par sortie	[mA]	1000				
Nombre des sorties relais		2				
Résistance courts-circuits		non				
Séparation galvanique		oui				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	-25...85				
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
		EN 50178				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-3.0				
Configuration E/S AS-i	[hex]	3				
Code ID AS-i	[hex]	0				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Connecteur femelle	I-1	I-2	O-3	O-4
		broche	2+4	2+4	4	4
Données mécaniques						
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat				
Matières		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement	LED, vert			
		Fonction	LED, jaune			
Remarques						
Remarques		Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.				
Unité d'emballage		1 pièces				

AC2002

Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A

Connecteur: M12; codage: A

1	tension externe +
3	tension externe -
	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	entrée de données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-