


Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2398

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 LED
- 3 bouton-poussoir 2 normalement ouvert / vert
- 4 bouton-poussoir 1 normalement fermé / rouge



Application

Application montage sur le terrain

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	55

Entrées

Alimentation capteurs, entrées AS-i

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Température de stockage [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM EN 50295

Classification AS-i

Version AS-i 2.1

AC2088



Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Mode d'adressage étendu	oui				
Profil maître AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuration E/S AS-i [hex]	B				
Code ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	49203				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	bouton-poussoir	-	-	1	2

Données mécaniques

Poids [g]	97
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge

Accessoires

Accessoires en option	Outil extracteur de têtes lumineuses:, E70206
-----------------------	---

Remarques

Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel. Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG: