


# AC5000



## Embase pour modules AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 Broches de contact



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

### Sorties

Technologie AS-i

Pouvoir de coupure < 2 A

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Indice de protection IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### Données mécaniques

Poids [g] 58,7

Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière

Dimensions [mm] 45 x 80 x 20

Matières PBT

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: