

# AC5004




## Embase pour modules AS-Interface

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 verrou de blocage

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

### Sorties

Technologie AS-i  
Pouvoir de coupure < 4 A

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85  
Indice de protection IP 65

### Données mécaniques

Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière  
Matières PBT

### Remarques

Remarques jusqu'à 4 sorties pour presse-étoupe pour les branchements en T et en croix  
Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...2,5 mm<sup>2</sup>