


Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC V2A



- 1 Broches de contact
2 étiquette



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Sorties

Technologie	AS-i
Pouvoir de coupure	< 2 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Données mécaniques

Poids	[g]	59,7
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière	
Matières	PBT; inox (1.4305/303)	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: