




Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5000

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 broche de mise à la terre

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC
Sorties		
Technologie		AS-i
Pouvoir de coupure		< 2 A
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Données mécaniques		
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières		PBT
Remarques		
Remarques		Cosse recommandée pour broche de mise à la terre: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 L'embase de câblage peut être utilisée avec des modules d'application où la broche 5 de la prise M12 est raccordée à la terre fonctionnelle (FE).
Unité d'emballage		1 pièces

AC5020



Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: