


CR3001



Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Application	
Version	module à circuit imprimé
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	24...30 DC
Consommation [mA]	< 20
Protection inversion de polarité	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées	
Nombre des entrées PWM	1
Entrées de fréquence PWM [Hz]	122; (24 V DC signal PWM)
Sorties	
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (tension) [V]	0...5
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Données mécaniques	
Poids [g]	37
Dimensions [mm]	49 x 30 x 15
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
bornes à vis: 2,5 mm ²	
entrée	
rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND

CR3001



Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Sortie

noir	0-5 V
bleu	GND

Diagrammes et courbes

