DV2310

Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz





1 buzzer

Application		
Application		signalisation des états de la machine
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 200
Entrées		
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6

DV2310

Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		oui	
Type de port maître requis		A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2	
DeviceID supportés		**Mode de fonctionnement**	**DeviceID**
		default	1467
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...50	
Température de stockage	[°C]	-40...75	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90	
Pression d'air	[kPa]	< 106	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Indice de protection		IP 54	
Tests / homologations			
Homologation UL		alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques			
Poids	[g]	520	
Type de montage		Socle de montage	
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		segment LED	3 x 4 LED
Signal acoustique		buzzer	
Pression acoustique maximum	[dB]	85	
Accessoires			
Accessoires en option		fixation de base, E89060	
		dispositif de fixation pour mur, E89061	
		Adaptateur de montage, E89063	
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064	
		Tube de montage, E89065	
		Tube de montage, E89066	
		Tube de montage, E89067	
Remarques			
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage		1 pièces	

DV2310

Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes