




Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC007
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10408



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002A03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu