


E10419



Câble avec prise femelle

ADOGH040SCS0005F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10419



Câble avec prise femelle

ADOGH040SCS0005F03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu