



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10432



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005G04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	brun
BU =	noir
WH =	bleu
	blanc