




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Matières		TPU
----------	--	-----

Matière du corps		TPU
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		laiton, nickelé
----------------------	--	-----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10443




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

