

E10521




Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10915

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10521



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu