


# E10538



## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS07,5E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 26
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


### Raccordement électrique

Câble: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10538



## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS07,5E03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu