


# E10557



## Câble de connexion

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10557




## Câble de connexion

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

