

E10561




Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10635

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...70

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 29 x 15 x 44

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10561



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu