


E10593



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm




E10593



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0025E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu