


E10610



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm ²		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)		



E10610



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu