


Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



E10617



Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé