




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



E10646



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020A03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu