




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 noir

Application	
Version	avec amplificateur
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	12...40 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65
Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé	




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

